

COMET

# Suisei V

Professional Strobe System



バックグラウンドライトは  
「連写対応」の新時代へ。





# 新時代を 拓きます。

使いやすさを  
追求した、  
シンプルな  
フロントパネル



転倒防止用の  
開閉式支持足採用で  
取り回しも便利



デジタル撮影に対応  
FULL(300Ws)~1/128  
のワイドな調光範囲

★ グローバル対応の充放電器



ワールドボルテージ機能を搭載。さまざまな国や地域で、ニッケル水素電池(NHB-2428)、ニッケルカドミウム電池(NB-2413)の充放電ができます。またリフレッシュ機能で電池を活性化。いつでも安定した性能が維持できます。

★ 発光回数300回を実現



ニッケル水素電池搭載で、最大出力300Wsを1.2秒で高速チャージ。発光回数300回を実現します。



1.2秒の高速チャージで発光回数300回!!



## Suisei V セット

JANコード：4582278082187

税抜セット価格  
298,000円

製品番号	JANコード	製品名	数量	税抜価格
004018	4582278085751	Suisei V 電源部	1	180,000円
014021	4582278085768	Suisei V RLヘッド	1	57,600円
123339	4582278075097	S-モデリングランプ(24V-35W)	1	1,200円
122025	4582278085768	SUI-IV RLモノポール(雲台付)	1	6,100円
123160	4582278074670	ニッケル水素電池(PMT用)	1	19,900円
123144	4582278074632	充電器(PMT用)	1	24,200円
121536	4582278076339	フィルター取付枠SUI-Vヘッド用	1	5,000円
121534	4582278076322	フィルターセットSuisei用(5枚)*	1	4,000円

\*フィルターセットはケース付

Suisei V 電源部	
型式	SUI-5
電池	DC24V(ニッケル水素電池 NHB-2428)
最大出力	300Ws
出力コネクタ数	1(PMTコネクタ)
ヒューズ定格	15A(内蔵)
ストロボ調光方式	電圧調光・シリーズカット調光
ストロボ調光範囲	FULL~1/128
調光ステップ	エンコーダーによる1/6EVまたは1EVステップ調光
充電時間	約1.2秒(電池FULL充電時)
発光回数	約300回(電池FULL充電FULL出力時)
電池残量表示	3個のランプで表示
オートパワーオフ	約1時間でブザー音が鳴りパワーオフ
充電器	NCD-24
充電方式	電池内蔵状態で外部充電器を接続し充電 電池を取り外して充電/放電
モデリングランプ	35W DC24V
モデリングスイッチ	ONの時：約10秒間点灯/ストロボを発光させると消灯
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×1
シンクロ電圧	DC12V
充電完了ランプ	あり
テスト発光スイッチ	あり
フォトセル	内蔵(スイッチ付)
無線シンクロ	RSミニレシーバー専用コネクタ×1
スレープモード	フォトセル(P.CELL)/RSミニレシーバー(RS)(別売品)/OFF
サウンドモード	充電完了音ON/OFF(EMPTY警報連動)
過熱警報	DCパイロットランプ点滅とブザーによる連続音
寸法	210(w)×187(h)×84(d)mm
重量	2.5kg(本体+ポール)+1.3kg(電池)



## Suisei 別売アクセサリ

製品番号	JANコード	製品名	税抜価格
232029	4582278085652	RSミニレシーバー	8,000円
121021	4582278079637	ラウンドライトフードSUI-IVヘッド用	22,100円
122026	4582278079293	彗星ヘッド用フレキシブルアダプター	8,900円
121533	4582278079170	フィルターセットRL(5色)	3,500円
121531	4582278072638	彗星ヘッド用フィルター紙枠	1,500円
122033	4582278076346	Suisei-IVストラップキット	3,000円
027037	4582278071730	PMT変換コード(PMT→CX)	13,500円

Suisei V RLヘッド	
型式	SUI-5RLH
最大入力	300Ws
モデリングランプ	35W DC24V
標準フィルター	129(ヘビーフrost)/101(イエロー)/124(ダークグリーン)/158(ディープロレンジ)/165(デライトブルー)
照射角	レフ前：70°/レフ後：84°
寸法	117(φ)×143.5(d)mm
重量	0.7kg

充電器(PMT用)	
型式	NCD-24
定格電圧	AC100V~120V AC200V~240V(自動切換)50/60Hz
適用電池	ニッケル水素電池(NHB-2428)・ニッケルカドミウム電池(NB-2413)
バッテリータイプスイッチ	ニッケル水素電池/ニッケルカドミウム電池を選択します
充電時間	約120分：ニッケル水素電池(NHB-2428) 約70分：ニッケルカドミウム電池(NB-2413)
充電中表示	3灯のLED ランプ(充電が進むと順次点灯)
充電完了表示	3灯のLEDランプ点滅とブザー連続音
充電異常警報	ブザー連続音(充電中の電池が不良の場合)
寸法	122(w)×71(h)×200(d)mm
重量	860g(ACコード1m：160g)

ニッケル水素電池(PMT用)	
型式	NHB-2428
公称電圧	24V
定格容量	2800mAh
寸法	74(w)×164(h)×50(d)mm
重量	1.3kg

# COMET®

## コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872  
[E-メール]mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】http://www.comet-net.co.jp



コマーシャル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789	FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788	FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクリニク課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794	FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクリニク課	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクリニク課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクリニク課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
建築設計事務所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5793	FAX.(03)5916-5877
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15	TEL.(03)3967-5112	FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786	FAX.(03)5916-5872