

COMET

スタジオタイプ電源部

ILS-444FS

最上級の精度と速度へ。



スタジオタイプ電源部

ILS-444FS

色温度の変化値が少ない
秒間10コマの高速チャージストロボ電源部

- FULL ~ 1/128までの幅広い調光範囲
- 各灯ライティングが容易な400Ws×3回路の独立調光
- 秒間10コマの高速チャージ(調光1/128)
- 空発光不要のディスチャージ機能搭載
- 既存の電源棚に2台置き可能な省スペース設計
- 発光回数カウンター内蔵。見やすく、操作しやすいデジタル表示
- オートエージング機能を搭載。コンデンサーの寿命と安全性を向上
- 安全ロックスイッチを採用。一度設定した光量設定値を確実にキープ
- 誤差は±150K以内。光量増減に伴う色温度の変化値を最小限に
- 「RSミニレシーバー」(別売)の接続で無線シンクロ撮影にも対応

2台置きできる省スペース設計



■フロント



■リア



[001250] ILS-444FS電源部

JANコード 4582278085775

税抜価格 445,000円

品名	ILS-444FS電源部	
型式	ILS-444FS	
定格電圧	AC100V±10% 50 / 60HZ	
ブレーカー容量	QUICK : 20A SLOW : 10A	
ヒューズ定格	ストロボ	12A×3
	モデリングランプ	3A
最大出力	400Ws×3回路	
充電時間	QUICK : 1.2秒 SLOW : 3.2秒(50/60Hz)	
出力灯数	3灯(Sタイプ)	
出力表示	デジタル表示	
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプをON / OFFする	
ストロボ調光方式	電圧調光・シリーズカット調光	
各灯調光バリエーター	FULL ~ 1 / 128 1 / 6EVステップ又は1EVステップ	
マスター調光バリエーター	1 / 6EVステップ又は1EVステップにて、 いずれかの出力値が最大または最小に達するとストップ	
モデリング調光モード	連動調光(VARI) / コンスタント(CONST)	
モデリングスイッチ	各灯モデリングスイッチ ONのとき、マスターモデリングランプスイッチで 全灯一括ON / OFF	
モデリングランプ定格	1回路最大100W 総合計300W	
連続発光回数	1秒間に10回発光可能(調光=1/128)	
シンクロソケット	フロントパネル ホーンジャックタイプ×1 / リアパネル ピンジャック×2	
シンクロ電圧	DC12V	
フォトセル	内蔵	
無線シンクロ	RSミニレシーバー接続コネクタ×1	
スリープモード	フォトセル(PCELL) / RSミニレシーバー (RS) / OFF	
オートエージング機能	メインスイッチONで約1分間作動	
ディスチャージ機能	内蔵	
発光モード	使用発光部ごとの調光データ内蔵	
発光回数カウンター	内蔵	
サウンドモード	充電中音 / 充電完了音 / OFF	
不発光警報	当該出力表示点滅とブザー連続音	
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザー連続音	
クーリングファン	内蔵	
スタジオコントロールボックス	ILS-SCB D / M	
寸法	222(w) × 164(h) × 350(d) mm	
重量	6.85 kg	

COMET®

コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 http://www.comet-net.co.jp

コーマール部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789	FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788	FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794	FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクリニック課	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクリニック課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
建築設計事務所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5793	FAX.(03)5916-5877
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15	TEL.(03)3967-5112	FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786	FAX.(03)5916-5872