

COMET

LED Spot-50

コンパクトで操作性に優れた LEDスポットライト



LED Spot-50

ポर्टレート、商品撮影のアクセントライトに最適
バッテリー装着により機動性もアップ

- ズーム調整リングで照射角度 25°～50°までの調整が可能
- デジタル表示で明るさを自在に調整
- 色温度 5600K/Ra94 の高演色LED
- 付属のアンバーフィルターで色温度 3500K に変更可能



照射距離 1m



照射距離 1m

AC type



[231875]
LED スポット-50
JANコード 4582278083412
価格 72,000円 (税別)



〔付属品〕
・LED スポット-50 本体・雲台・2分ダゴ
・ACアダプター・ACコード・ケース
・アンバーフィルター



▲デジタル表示



▲アンバーフィルター装着時 3500K

DC type



[231880]
LED スポット-50
バッテリーセット
JANコード 4582278082408
価格 90,000円 (税別)



〔セット内容〕
・LED スポット-50 (付属品含む)
・リチウムイオン電池 2個
・充電器 (ACアダプター付き)

単品でもご購入いただけます

単品販売

[123154]
リチウムイオン電池
コメット LED 灯具用
JANコード 4582278086727

価格 5,500円 (税別)
(寸法) 71(w)×39(h)×60(d)mm
(重量) 290g



単品販売

[231879]
充電器
コメット LED 灯具用
JANコード 4582278086734

価格 7,000円 (税別)



LED スポット-50の主な仕様

品名	LED スポット-50
型式	LED-SP-50
電源	ACアダプター (INPUT AC100-240V 50/60Hz OUTPUT DC15V 5A) リチウムイオン電池コメットLED灯具用 (別売) ×2個 連続点灯約100分
消費電力	55w
光源	LED 50w
出力調光範囲	100% ~ 10%
光量 (※1、※2)	100% F11 ~ 10% F4.0 (照射角度=25°) 100% F8.0 ~ 10% F2.8 (照射角度=50°)
照度 (※1)	100% 4700lx ~ 10% 430lx (照射角度=25°) 100% 1900lx ~ 10% 180lx (照射角度=50°)
色温度	5600K±100K (アンバーフィルター使用時 3500K±100K)
照射角度	25° ~ 50°
クーリングファン	内蔵
寸法	83(w) × 93(h) × 281/208(ℓ) (本体+電池ボックス / 本体のみ) mm 920g / 770g (本体+電池ボックス / 本体のみ)
重量	ライトカット 60g / ACアダプタ 280g (※3) / 電池 290g (※4) × 2個 / 雲台 (ダゴ付) 246g

※1 《測定条件》 T=1/30 ISO=400 距離=1m ※2 アンバーフィルター使用時の光量は約1絞りになります
※3 ACコード含まず ※4 電池別売

充電器 コメット LED 灯具用の主な仕様

品名	充電器 コメットLED灯具用
型式	LEDBCPN201
電源	ACアダプター (INPUT AC100-240V 50/60Hz OUTPUT DC12V 2A)
適用電池	リチウムイオン電池コメットLED灯具用 (別売) ×2個 同時充電可
充電時間	約7時間
充電中表示	4灯のLEDランプが順次点灯
充電完了表示	4灯のLEDランプが点灯
寸法	110(w) × 85(d) × 34(h) (本体のみ) mm
重量	130g (本体のみ) ACアダプタ 134g

リチウムイオン電池 コメット LED 灯具用 装着可能機種 一覧

装着可能機種	点灯時間	備考
LED スポット 50	100分	電池 2個使用
CIR-18 スリム LED	120分	
RECT-20 スリム LED	120分	
RECT-28 スリム LED	120分	
RECT-77 スリム LED	80分	
コンパクト LEDFV-108	240分	電池 2個使用
コンパクト LEDFV-234	200分	

※点灯時間は目安としてご利用ください。

COMET®

コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872
【Eメール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 http://www.comet-net.co.jp

コーポレート部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25 TEL.(022)727-6521 FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクニックス課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千代区内山3-1-1 TEL.(052)735-9077 FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクニックス課	〒464-0075 名古屋市中千代区内山3-1-1 TEL.(052)735-9077 FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22 TEL.(06)6536-0671 FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクニックス課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22 TEL.(06)6536-0671 FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17 TEL.(092)411-1202 FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクニックス課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17 TEL.(092)411-1202 FAX.(092)411-1209
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15 TEL.(03)3967-5112 FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872