

COMET

ST-440II/222II

デジタル撮影の精度を高める
次世代品質



全回路独立・高精度なデジタル調光により スタジオ撮影の多彩なニーズに対応します。

- FULL ~ 1/32 まで、高精度な独立調光
- わずか 1.5 秒のクイックチャージ
- 見やすく操作しやすいデジタル表示
- 省スペースで置けるコンパクトサイズ

*無線シンクロ用 AC コンセント搭載。わずらわしいコードから解放されます。
*不発光・ヒューズ切れを知らせる警報機能を内蔵。
*2タイプ × 出力モード × 出力バリエーターで、幅広い調光が可能。



ST-440 II (400Ws×2)

[001047] **ST-440 II** 電源部
JANコード 4582278084334


税抜価格：298,000円



ST-222 II (200Ws×3)

[001046] **ST-222 II** 電源部
JANコード 4582278084327


税抜価格：288,000円



スペック表

| 型式 | ST-440 II | ST-222 II |
|-------------|---|-------------|
| 定格電圧 | AC100V±10%(50/60Hz) | |
| ヒューズ 定格 | ストロボ | 10A 2本 |
| | モデリング | 3A 1本 |
| 出力コネクタ数 | 2(Sタイプコネクタ) | 3(Sタイプコネクタ) |
| 最大出力モード(Ws) | 400 400 | 200 200 200 |
| 充電時間 (秒) | (50Hz) | 1.5 |
| | (60Hz) | 1.5 |
| ストロボ調光方式 | 電圧調光(各回路セパレート出力) | |
| ストロボ調光範囲 | FULL ~ 1/32(5 絞り) 1/6EV ステップ | |
| 出力表示 | デジタル表示 | |
| 各灯スイッチ | ストロボ、モデリングを ON/OFF | |
| モデリング調光 | コンスタント(CONST) / 出力運動調光(VARI)® / 消灯(OFF) ※ モデリングランプはストロボ出力FULLのとき100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定。 | |
| モデリング定格(W) | 100 w まで | |
| 充電サウンド | 充電完了音(READY) / 充電中音(CHG) / 消音 | |
| シンクロ電圧 (V) | DC 12 | |
| フォトセル | 無し | |
| シンクロソケット | フロントパネル ホーンジャック×2 / リヤパネル ピンジャック×2 | |
| 不発光警報 | 該当する出力表示の点滅とブザーの連続音 | |
| ACコンセント | IR/RS専用コンセント(MAX IA) ×1 | |
| 寸法 | 300(w)×115(h)×277(d) mm ※ゴム足含む | |
| 重量 | 4.8 kg | 4.5 kg |

寸法図



※表示価格は税抜表示です。



- | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| コーマージャル部 | 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 | TEL.(03)5916-5789 | FAX.(03)5916-5876 |
| 仙台営業所 | 〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25 | TEL.(022)727-6521 | FAX.(022)727-6523 |
| 東京営業所 | 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 | TEL.(03)5916-5788 | FAX.(03)5916-5875 |
| 東京営業所 ストロボクリニク課 | 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 | TEL.(03)5916-5794 | FAX.(03)5916-5878 |
| 名古屋営業所 | 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1 | TEL.(052)735-9077 | FAX.(052)735-9088 |
| 名古屋営業所 ストロボクリニク課 | 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1 | TEL.(052)735-9077 | FAX.(052)735-9088 |
| 大阪営業所 | 〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22 | TEL.(06)6536-0671 | FAX.(06)6536-4020 |
| 大阪営業所 ストロボクリニク課 | 〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22 | TEL.(06)6536-0671 | FAX.(06)6536-4020 |
| 福岡営業所 | 〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17 | TEL.(092)411-1202 | FAX.(092)411-1209 |
| 福岡営業所 ストロボクリニク課 | 〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17 | TEL.(092)411-1202 | FAX.(092)411-1209 |
| 建築設計事務所 | 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 | TEL.(03)5916-5793 | FAX.(03)5916-5877 |
| バックスクリーン部 | 〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15 | TEL.(03)3967-5112 | FAX.(03)3967-5113 |
| 海外事業部 | 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 | TEL.(03)5916-5786 | FAX.(03)5916-5872 |