

COMET

TWINKLE 04 FS

高速連写対応モデル



New
release
新発売

TWINKLE 04 FS

最速秒間15コマ 微妙な変化も逃さない

- FULL から1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能
- ライティングがしやすい200Wのハロゲンランプ
- より精度の高いライティングのためのガラスグローブ(別売)
- 音が出せない場所で警報音※1を止めて撮影できるフリーモード
- 豊富なCXシリーズのアクセサリ群に対応
- カメラの高速連写機能に対応

※1 過熱警報はモードに関係なく鳴ります

[002052] TWINKLE 04 FS

JANコード 4582278084921

税抜価格 142,000円

※シンクロガラスグローブ(110φ)別売

※リフレクター別売



TWINKLE 04 FS アンブレラセット JANコード 4582278081890

税抜セット価格 183,200円

コード番号	JANコード	品名	数量
[002052]	4582278084921	TWINKLE 04 FS	1
[121083]	4582278084129	TW-CL リフレクター	1
[123235]	4582278083009	シンクロガラスグローブ	1
[025360]	4582278071341	CTアンブレラ35 ナイロン (650φ)	1
[232458]	4582278078531	CMS-4B ミニスタンド	1

《ACコードTW用、ハロゲンランプ200W、CRシンクロコード5m(ストレート)付》



モデリングランプと発光管の光をひとつにするガラスグローブ(別売)。光を拡散することで、モデリングランプと発光管の光の微妙なズレを補正。より精度の高いライティングが可能です。また、キセノンランプとモデリングランプの保護カバーとしても役立ちます。

[123235] シンクロガラスグローブ JANコード 4582278083009

税抜価格 15,300円

TWINKLE 04 FS 仕様				
品名	TWINKLE 04 FS			
型式	TW-04FS			
最大出力	400Ws			
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz			
ヒューズ定格	10A			
ストロボ調光方式	電圧調光&シリーズカット調光方式			
ストロボ調光範囲	FULL ~ 1/64			
出力表示	調光/バリエーター目盛			
モデリングランプ	100V200W以下			
モデリング調光モード	FULL / HALF / OFF			
充電時間	50Hz	1.6秒 FULL		
	60Hz	1.6秒 FULL		
閃光時間 & 連続発光回数(回/秒)	出力(Ws)	発光回数(回/秒)	充電時間(秒)	閃光時間(秒)
	FULL(400)	0.6	1.6	1/645
	1/2(200)	1	1	1/714
	1/4(100)	3	0.3	1/1232
	1/8(50)	5	0.2	1/1786
	1/16(25)	8	0.1	1/3205
	1/32(13)	12	0.08	1/6536
1/64(6)	15	0.06	1/13160	
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵			
シンクロソケット	ホーンジャック1ヶ			
シンクロ電圧	DC12V			
フォトセル	内蔵(スイッチ付)			
ファンクションモード	レディ(サウンド:ON) / フリー(サウンド:OFF)			
不発光警報	ファンクションスイッチレディ時ブザーの連続音と充電完了ランプ点滅			
過熱警報	ACハイロットランプ点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン	内蔵			
適合リフレクター	TW-CLリフレクター(CXタイプ)			
ガラスグローブ	シンクロガラスグローブ(110φ) 別売			
寸法	105(φ)×180.5(L)mm			
重量	1.5kg			

COMET®

コメット株式会社

※表示価格は税抜表示です。

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872
 【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 http://www.comet-net.co.jp

コマーシャル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789	FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788	FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロポクリニク課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794	FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロポクリニク課	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロポクリニク課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロポクリニク課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
建築設計事務所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5793	FAX.(03)5916-5877
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15	TEL.(03)3967-5112	FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786	FAX.(03)5916-5872