

COMET

CS-2400T RS

大光量

+

ワイヤレス
シンクロ



» NEW

RS-発信器(別売)を使用することで、ワイヤレスシンクロができるようになりました。



RS-mini Receiver ONLY

CS-2400T RS

Equipment



出力コネクター
ヘッドを接続します。

出力配分
3灯のライトを別々に
配光でき、一台で多様な表現
を可能にします。

モデリングランプモード
スイッチ
モデリングランプを
「100%点灯 (CONST)」、
「調光 (VARI)」、
または「OFF」にします。

メインスイッチ
パイロットランプは「ON」の時
点灯、過熱警報時は点滅。

シフトスイッチ
光量を1/2・1/4にシフトします。

充電モードスイッチ
AC電源容量に合った
充電時間を選択します。

サウンドモードスイッチ
「充電完了音 (READY)」、
「充電中音 (CHG)」、
または「OFF」に切り替えます。

シンクロソケット
付属のホーンジャック
タイプのシンクロコードで、
カメラと接続。

フォトセル
他のストロボ光を受けて
同時発光させるとき、
「P.CELL」にします。

レディーランプ
テスト発光スイッチ
充電が完了すると点灯。
点灯している部分を
軽く押すと、発光します。

出力バリエーター
(VARIATOR①②③)
各灯出力をFULLから1/2、
1/4、1/8まで独立調光。
さらにそれぞれの間を
1/10EVステップずつ
調光ができます。

New function



RSmini レシーバー装着時
RS-発信器(別売)を使用することで、煩わしいシンクロ
コードの取り回しに悩まされることなく、撮影が可能と
なります。

Close Up



シフトスイッチ
FULL (フル)、HALF (ハーフ:1/2)、QUARTER (クオー
ター: 1/4) スイッチでも出力を調整。コネクター感知
方式の出力配分をさらに出力バリエーターでコントロ
ールすることにより、最小 12Ws まで極めてきめ細かな
調光を実現します。



出力バリエーター
各灯出力をFULLから
1/8 まで 1/10 EV
ステップで調光します。



[003037] CS-2400T-RS 電源部

JANコード 4582278088226

税込価格 **642,400円**

(584,000円)

付属品:

ACコード×1

CR-シンクロコード(5m)×1

RS-ミニレシーバー×1

- 3回路独立・シリーズカット調光ストロボ。
- 1/10EVステップで最小12Wsまでの高精度調光が可能。
- シフトスイッチとコネクター感知方式の組み合わせで出力バリエーションも豊富。



- [003037] CS-2400T-RS電源部..... 1
- [013105] CB-25ヘッド..... 2
- [123313] ハロゲンランプ 250W..... 2
- [121146] CLX-25H リフレクター (110φ)..... 2
- [122471] 布ケースCB用..... 1

CS-2400T-RS 2灯ヘッドセット

JANコード 4582278082392

税込価格 **911,020円**(828,200円)

CS-2400T-RS仕様

品名	CS-2400T-RS 電源部			
型式	CS-2400TRS			
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)			
ヒューズ定格	ストロボ: 15A 2本 モデリング: 8A 1本			
出力コネクター数	3 (CX タイプコネクター)			
最大出力	2400Ws			
出力配分 (Ws)	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより配分されます。			
	コネクター番号	①	②	③
	1灯	2400		
	1灯		1200	
	1灯			400
	2灯	1200	1200	
	2灯	2000		400
充電時間	充電モード	50Hz	60Hz	
	クイック (Q)	3.5秒	3秒	
	スロー (S)	5秒	4.4秒	
ストロボ調光方式	3回路独立シリーズカット調光+電圧調光			
ストロボ調光範囲	FULL~1/8 1/10EVステップ シフトスイッチにて、全体を1EV及び2EV下げる。			
出力表示	デジタル表示			
モデリング調光	1. (VARI) 出力連動調光 2. (OFF) 消灯 3. (CONST) 100%点灯			
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2			
無線シンクロ	RSミニレシーバー-接続コネクター×1			
シンクロ電圧	DC12V			
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)			
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)			
不発光警報	①該当する出力表示点滅とブザーによる連続音。 ②充電完了前に発光操作をすると警報がでます。			
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン	内蔵			
寸法	245 (w) × 238.5 (h) × 158.5 (d) mm ※取手含まず			
重量	6.5kg			

COMET®

コメント株式会社

※()内は税別価格です。

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5871
[E-メール] mail@comet-net.co.jp [URL] https://www.comet-net.co.jp

仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25	TEL.(022)727-6521 FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 コマーシャル課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
東京営業所 名古屋連絡所	〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501 101号室	TEL.(052)737-3175 FAX.(052)736-2841
大阪営業所	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
福岡営業所	〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19 VI-2号室	TEL.(092)504-9005 FAX.(092)504-9006
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872
産業機器部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5787 FAX.(03)5916-5874