

**COMET**

# CS-2400TII

やっぱり大光量!!



# CS-2400TII

## Equipment

## Close up



出力コネクター  
ヘッドを接続します。

出力表示  
各出力をデジタル表示。  
また、不発光が生じたとき、  
該当する出力表示が点滅します。

モデリングランプモード  
スイッチ  
モデリングランプを  
「100%点灯 (CONST)」、  
「調光 (VARI)」。  
または「OFF」にします。

メインスイッチ  
パイロットランプは「ON」のとき  
点灯、過熱警報時は点滅。

シフトスイッチ  
光量を1/2・1/4にシフトします。

充電モードスイッチ  
AC電源容量に合った  
充電時間を選択します。

サウンドモードスイッチ  
「充電完了音 (READY)」、  
「充電中音 (CHG)」。  
または「OFF」に切り替えます。

シンクロソケット  
付属のホンジャック  
タイプのシンクロコードで、  
カメラと接続。

フォトセル  
他のストロボ光を受けて  
同時発光させるとき、  
「P.CELL」にします。

レディランプ  
テスト発光スイッチ  
充電が完了すると点灯。  
点灯している部分を  
軽く押すと、発光します。

出力バリエーター  
(VARIATOR)①②③  
各灯出力をFULLから1/2、  
1/4、1/8まで独立調光。  
さらにそれぞれの間を  
1/10EVステップずつ  
調光ができます。



シフトスイッチ

FULL (フル)、HALF (ハーフ: 1/2)、QUARTER (クォーター: 1/4) スイッチでも出力を調整。コネクター感知方式の出力配分をさらに出力バリエーターでコントロールすることにより、最小 12Ws まで極めてきめ細かな調光を実現します。



出力配分

3灯のライトを別々に配光でき、1台で多様な表現が可能にします。



出力バリエーター

各灯出力をFULLから1/8まで1/10EVステップで調光します。



[003029]  
CS-2400TII 電源部  
JANコード 4582278083474

税込価格 **604,120円**  
(549,200円)

付属品：  
ACコード×1  
CR-シンクロコード (5m)×1

- 3回路独立・シリーズカット調光ストロボ。
- 1/10EVステップで最小12Wsまでの高精度調光が可能。
- シフトスイッチとコネクター感知方式の組み合わせで出力バリエーションも豊富。



- [003029] CS-2400TII 電源部 ..... 1
- [013105] CB-25 ヘッド ..... 2
- [123313] ハロゲンランプ 250W ..... 2
- [121146] CLX-25H リフレクター (110φ) ..... 2
- [122471] ブケース CB 用 ..... 1

### CS-2400TII 2灯ヘッドセット

JANコード 4582278082347

税込価格 **872,740円** (793,400円)

### CS-2400TII仕様

品名	CS-2400TII電源部			
型式	CS-2400TII			
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)			
ヒューズ定格	ストロボ: 15A 2本 モデリング: 8A 1本			
出力コネクター数	3 (CXタイプコネクター)			
最大出力	2400Ws			
出力配分 (Ws)	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより配分されます。			
	コネクター番号	①	②	③
	1灯	2400		
	2灯	1200	1200	
充電時間	充電モード	50Hz	60Hz	
	クイック (Q)	3.6秒	3秒	
	スロー (S)	5秒	4.4秒	
シフトスイッチ	全体の出力を1/2 - 1EV及び1/4 - 2EVにする但し、シフトスイッチを操作した時、空発光が必要			
ストロボ調光方式	3回路独立シリーズカット調光+電圧調光			
ストロボ調光範囲	①FULL~1/8 1/10EVステップ ②シフトスイッチにて、全体を1EV及び2EV下げる。			
出力表示	デジタル表示			
モデリング調光	1. (VARI) 出力運動調光 2. (OFF) 消灯 3. (CONST) 100%点灯			
シンクロソケット	ホンジャック×2			
シンクロ電圧	DC12V			
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)			
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)			
不発光警報	①該当する出力表示点滅とブザーによる連続音。 ②充電完了前に発光操作をすると警報がでます。			
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン	内蔵			
寸法	245 (w) × 238.5 (h) × 158.5 (d) mm ※取手含まず			
重量	6.5kg			

# COMET®

## コメット株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872  
[E-メール] mail@comet-net.co.jp [URL] http://www.comet-net.co.jp

※ ( ) 内は税別価格です。

仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25	TEL.(022)727-6521 FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 コマーシャル課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
東京営業所 名古屋連絡所	〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501 101号室	TEL.(052)737-3175 FAX.(052)736-2841
大阪営業所	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
福岡営業所	〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19 M-2号室	TEL.(092)504-9005 FAX.(092)504-9006
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872
産業機器部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5787 FAX.(03)5916-5874